

## BATA Poliéster AD

La bata AD Estatec está compuesta de tela 98% poliéster y 2% fibra de carbón. Debido a la confección de su tejido y a sus materiales ESD, es ideal para uso en cuartos limpios ya que no permite el paso de partículas a través de ella. La bata AD es especial para cuartos limpios clase 1000, ya que cuenta con una mayor permeabilidad óptima.

### > Beneficios

- Rastreabilidad mediante código de barras
- Diseños a la medida
- Consignación
- No desprende partículas ni permite el paso de ellas
- Recomendada para uso en cuartos limpios
- Tela muy ligera

USO EN  
CUARTO LIMPIO



Cuello sport



Cuello Mao



- Corte clásico (a la cadera) >
- Corte medio 8cm + que corte clásico >
- Corte largo 20cm + que corte clásico >

## RECOMENDADA PARA USO EN CUARTO LIMPIO

### > Información general

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Talla / Longitud        | 2XS a 5XL                        |
| UM                      | Piezas                           |
| Lote producción / Venta | 5 piezas por talla               |
| Colores*                | Blanco, Azul marino y Azul cielo |



\*Posible diferencia de tonos entre lotes del mismo color

|           |  |
|-----------|--|
| Industria | Electrónica, automotriz, médica, aeroespacial y afines   |
| Limpieza  | Lávase antes de usar, lavar con Agua fría, secar colgado |

### > Información técnica

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Límite inferior (ohms) | $2.5 \times 10^{-5}$ |
| Límite superior (ohms) | $1 \times 10^{-9}$   |
| Generación de voltaje  | N / A                |
| Tiempo de descarga     | 0.1 seg              |

### > Normas, garantías y cuidados

|                    |  |
|--------------------|--|
| Normas que aplica  | ANSI/ESD S20.20-2014<br>ANSI/ESD STM 2.1-2013  |
| Garantía física    | 6 meses  |
| Garantía eléctrica | 12 meses   |
| Garantía aplica a  | Broches, botones, cierre, costurado, rango resistencia ESD y hechura fuera de especificaciones |

### > Contraindicaciones

No usar cloro, no usar detergente con blanqueador, no usar secadora y no planchar. No frotar la prenda contra superficies abrasivas o cortantes.

**MKT-REV04.** Estos datos están basados en información que creemos correcta; son ofrecidas de buena fe pero sin garantía en lo referente a la aplicación y uso del producto, ya que las condiciones y formas de uso se encuentran fuera de control de la empresa. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada del mismo mediante la aplicación y uso de muestras significativas. Es responsabilidad del usuario verificar la validez de la información expuesta.

## CÓDIGO ÚNICO DE RASTREO (CURE)

El Código Único de Rastreo Estatec, es un código de identificación único que sirve para el rastreo de un producto. Es utilizado para saber datos tanto de producción como de entrega al cliente y garantías. Además cuenta con un código de barras para su fácil lectura por medios electrónicos.

En el caso de la bata una parte de la etiqueta queda encapsulada para que, en caso de romperse la parte exterior, siempre exista un respaldo.



0000091  
HECHO EN MÉXICO POR:  
ANTIESTÁTICA DE MÉXICO  
S.A. DE C.V.  
www.estatec.com  
Tel 01(33) 3636-4670  
  
0000091  
ESM-000 MUESTRA

LAVAR CON AGUA FRÍA  
NO USE CLORO  
NO USE DETERGENTE  
CON BLANQUEADOR  
SECAR COLGADO  
NO USE SECADORA  
NO SE PLANCHE  
X % Poliéster  
X % Fibra Carbón  
M / M

EJEMPLO CURE

## TABLA DE MODELOS

| > Código   | > Nombre                             | > Descripción  | > Lote de producción Pzas. | > Empaque estándar Pzas. |
|------------|--------------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|
| 1 ESM-C613 | Bata azul rey AD corte clásico -M-   | Tela AD (98% pol, 2% f.C.) Cuello sport, bolsa superior izquierda, 2 bolsas inferiores, bias lado derecho, 4 botones frontales, 3 botones en manga y abertura en los costados. | 5                          | 50                       |
| 2 ESM-B622 | Bata blanca AD corte largo -S-       | Tela AD (98% pol, 2% f.C.) Cuello sport, bolsa superior izquierda, 2 bolsas inferiores, bias lado derecho, 4 botones frontales, 3 botones en manga y abertura en los costados. | 5                          | 50                       |
| 3 ESM-M636 | Bata azul cielo AD corte medio -2XL- | Tela AD (98% pol, 2% f.C.) Cuello sport, bolsa superior izquierda, 2 bolsas inferiores, bias lado derecho, 4 botones frontales, 3 botones en manga y abertura en los costados. | 5                          | 50                       |

## TABLA DE ARMADO DE CÓDIGOS

Los códigos de las batas Estatec se componen de la siguiente forma:

- ESM - Es la abreviación de la familia Batas
- X- Representa cualquier color. Seleccione un color para armar el código como se indica en la tabla
  - 6- Representa el tipo de material con el que está fabricada la prenda de vestir
  - 1- Representa el corte, seleccione un número como se indica en la tabla de acuerdo a la medida que necesite
  - Y- Representa la talla de la bata. Seleccione un número para indicar la talla como se muestra en la tabla

